

Garant**VC.T 110304, Categorie: HB7140-2**

Date comandă

Numărul de comandă	261366 HB7140-2
GTIN	4067263329886
Clasa articolului	21G

Descriere

VC.T 110304 HB7140-2 Categorie: HB7140-2

Sfârâmător de așchii: VS

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 230 m/min

Descriere tehnică

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Toleranță	M
Categorie	HB7140-2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VC.T 110304
Rază la colț	0,4 mm

Aplicația principală	M
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 230 m/min
Materialul sculei	Carbură
Sfărâmatător de așchii	VS
Strat de acoperire	acoperit
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire