

Garant**VC.T 160402, Categorie: HB7140-2**

Date comandă

Numărul de comandă	261370 HB7140-2
GTIN	4067263329893
Clasa articolului	21G

Descriere

VC.T 160402 HB7140-2 Categorie: HB7140-2

Sfărâmător de așchii: VS

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avans f: 0,1 - 0,3 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 230 m/min

Descriere tehnică

Strat de acoperire	acoperit
Numărul de schimbări / tășuri	2
Categorie	HB7140-2
Sfărâmător de așchii	VS
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Toleranță	M

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 230 m/min
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Aplicația principală	M
Rază la colț	0,2 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 160402
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire