

# Yale

## Palan UNO plus A cu lanț din oțel rotund, Capacitate portantă: 3t



### Date comandă

Numărul de comandă	086017 3
GTIN	4025092168366
Clasa articolului	08Y

### Descriere

#### Execuție:

Construcție robustă din tablă de oțel cu formă compactă. **Deblocarea lanțului** cu funcționare ușoară. Ghidaj de lanț pentru o desfășurare a lanțului fără probleme.

#### Aplicație:

Aparat multifuncțional standard pentru utilizarea ușoară, multilaterală.

#### Notă:

La principiul de funcționare al **frânei cu presiunea pe filet**, încărcarea axială de frânare este generată chiar de sarcină și de aceea este proporțională cu mărimea sarcinii. Sarcina este menținută în siguranță în orice poziție, iar pentru coborâre trebuie depășită diferența dintre momentul de frânare și cel al sarcinii. Toate aparatele multifuncționale Yale sunt echipate în acest scop.

**Deblocarea automată a lanțului** permite **limitarea rapidă** fără sarcină, iar la acțiunea sarcinii, **frâna cu presiunea sarcinii pe filet** se închide din nou automat, iar sarcina este ținută în siguranță.

**Cuplajul cu fricțiune** (opțional la cerere) împiedică o prindere suplimentară a sarcinii și prelungește astfel durabilitatea aparatului de ridicare.

**ATEX model disponibil la cerere**

### Descriere tehnică

Forța de ridicare la sarcină nominală	40 daN
Capacitate portantă t	3 t
Capacitate portantă	3000 kg
Material carcasă	Tablă de oțel
Deblocarea lanțului	da
Înălțimea cursei normale	1,5 m
Număr șiruri de lanț	1
Greutate	16,9 kg
Tip produs	Palan / palan cu lanț