

**Magnet tip oală „Hold fast”, AlNiCo, Ø: 55mm****Date comandă**

Numărul de comandă	085968 55
GTIN	2050000965333
Clasa articolului	08Q

**Descriere****Execuție:**

Pentru ridicarea magnetului de pe piesă se folosește tija de apăsare. Cu 2 găuri filetate M8 pentru fixarea suporturilor.

**Descriere tehnică**

Ø	55 mm
Număr de fileturi de fixare	2
Greutate	1 kg
Filet de fixare în capul magnetic	M8 mm
Forță de fixare nominală	400 N
Înălțimea corpului de magnet	49,2 mm
Materialul miezului magnetic	AlNiCo
Tip produs	Magnet în formă de oală

