

**Magnet de ridicare, Sarcină portantă maximă (plan): 2000kg****Date comandă**

Numărul de comandă	085990 2000
GTIN	4045197372970
Clasa articolului	08P

Descriere**Execuție:**

Formă compactă, robustă cu magneți permanenți din neodim. Performanță optimă chiar și la distanță, fără câmpuri de dispersie. Forță de ridicare certificată (consultați **certificatul de verificare**).

Magnet de ridicat, complet încapsulat, compact și ușor cu blocare de siguranță. Construcție solidă, conectare și deconectare ușoară. Suprafața de aderență a magnetului cu 2 poli longitudinali.

Aplicație:

Pentru ridicarea și transportarea sigură a materialelor netede și rotunde, (Cod 085990; 085980). Pentru piese din fontă sau oțel, plăci, tije sau țevi. Utilizare în depozite, turnătorii / oțelării, la depozitarea oțelului, în domeniul construcțiilor de scule și în producție.

Descriere tehnică

Dimensiune G	80 mm
Dimensiune B	477 mm
Capacitate portantă maximă rotundă	1000 kg

Grosime minimă a peretelui materialului neted	15 mm
Grosime minimă a peretelui materialului rotund	15 mm
Lungime maximă plană	3500 mm
Dimensiune A	480 mm
Ø maxim rotund	350 mm
Greutate	90 kg
Dimensiune F	499 mm
Dimensiune E	112 mm
Dimensiune C	165 mm
Capacitate portantă maximă	2000 kg
Dimensiune D	161 mm
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Tip produs	Magnet de ridicare a sarcinilor