



Mașină de găurit și înșurubat cu percuție și acumulator ProCORE, Tip: GSB1890C



Date comandă

Numărul de comandă	070106 GSB1890C
GTIN	4059952617343
Clasa articolului	03B

Descriere

Execuție:

Mașină de găurit și înșurubat Bosch cu percuție și acumulator pentru cele mai dure lucrări de înșurubare, găurire și percuție.

- **Electronic Cell Protection (ECP) protejează acumulatorul împotriva supraîncălzirii și a descărcării complete.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) protejează motorul împotriva suprasolicitării.**
- **Decuplare mecanică în mai multe trepte a momentului de rotație.**
- **Clips pentru centură (nu 070104).**
- **Afișaj integrat pentru indicarea nivelului de încărcare cu LED și acumulator.**
- **Mandrină cu strângere rapidă.**

Cu **motor CE fără perii.**

KickBackControl cu închidere automată în cazuri de blocare precum și cuplu unic de precizie.

Formă constructivă compactă, lungime foarte mică a capului (doar 184 mm), ceea ce permite o mână perfectă (Ref. GSB1890C) fiind prin urmare optim pentru lucrări în spații înguste.

Este posibilă echiparea cu modul Connectivity. Un ambreiaj de precizie comutabil previne supratrurarea la atingerea unui anumit moment de rotație, reducând astfel uzura ambreiajului și zgomotul rezultat.

Cu frână de motor.

Livrare:

Inclusiv 2 × acumulator Li-Ion ProCORE 18 V / 4,0 Ah, încărcător și L-BOXX.

Notă:

Acumulatori de schimb și încărcătoare compatibile se găsesc începând de la Cod 073851 și 073866.

Descriere tehnică

Moment maxim de rotație moale	36 Nm
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	13 mm
Model constructiv motor	Motor fără perii
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1,5 - 13 mm
Denumirea producătorului	GSB 18V-90 C
Capacitate acumulator	4 Ah
Număr de acumulatoare incluse	2
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 18 V
Turație maximă treapta 2	2100 min ⁻¹
Utilizare tipică	Strong
Tip acumulator	Litiu-Ion
Moment maxim de rotație dur	64 Nm
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	68 mm
Ø maxim de găurire spiralată în beton	13 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tensiunea acumulatorului	18 V
Număr maxim de percuții	28500 min ⁻¹
Tip produs	Mașinăde găurit și înșurubat cu percuție

Accesorii

Acumulator Li-Ion Tip acumulator, tensiune acumulator
B18 V

073851 B18