

**Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator neinclus, Tip: GSR1890C****Date comandă**

| | |
|--------------------|-----------------|
| Numărul de comandă | 070246 GSR1890C |
| GTIN | 4059952617213 |
| Clasa articolului | 03B |

Descriere**Execuție:**

- Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator, compactă, performantă, cu funcționare pe dreapta/stânga.
- Lumină cu LED pentru iluminarea zonei de lucru și afișarea nivelului de încărcare a acumulatorului.
- Reglare în mai multe trepte a momentului de rotație pentru înșurubare precisă.
- Reglare electronică a turației pentru o găurire și înșurubare precise.
- Mâner moale.

Este posibilă echiparea cu modul **Connectivity**.

Livrare:

Inclusiv L-BOXX, **fără** acumulator și fără încărcător.

Notă:

Acumulatori de schimb, seturi de pornire și încărcătoare compatibile se găsesc începând de la Cod 073851 și Cod 073863 – 073867.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Interval de turație treapta 2 | 0 - 2100 min ⁻¹ |
|-------------------------------|----------------------------|

| | |
|--|--|
| Ø maxim de găurire spiralată în oțel | 13 mm |
| Model constructiv motor | Motor fără perii |
| Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă | 1,5 - 13 mm |
| Număr de acumuloare incluse | 0 |
| Ambalaj | Cutie de scule (L-Boxx) |
| Moment maxim de rotație dur | 64 Nm |
| Ø maxim de găurire spiralată în lemn | 68 mm |
| Alimentare cu energie | Alimentare la rețea |
| Vibrație maximă conform EN | <2,5 m/s ² |
| Utilizare tipică | Strong |
| Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune | Bosch 18 V |
| Tensiunea acumulatorului | 18 V |
| Interval de turație treapta 1 | 0 min ⁻¹ |
| Denumirea producătorului | GSR 18V-90 C |
| Greutate | 1,1 kg |
| Moment maxim de rotație moale | 36 Nm |
| Tip acumulator | Litiu-Ion |
| Tip produs | Mașină de găurit și înșurubat |
| USP1 | 18V |
| USP2 | Motor fără perii, cu mâner moale, fără acumulator, în I-Boxx |