

**Lanternă cu LED și acumulator, 12 V, Tip: GLI12300****Date comandă**

Numărul de comandă	073203 GLI12300
GTIN	3165140876179
Clasa articolului	03B

Descriere**Execuție:**

Lampă de lucru 12 V cu 10 LED-uri și două niveluri de luminozitate. Unghi reglabil până la 200°, cârlige, carabină și magnet integrat.

Livrare:

Lampă cu acumulator fără acumulator și fără încărcător.

Notă:

Acumulatori de rezervă și încărcătoare recomandate găsiți la Cod 073851 – 073866.

Descriere tehnică

Tensiunea acumulatorului	12 V
Greutate cu acumulator	0,3 g
Număr de acumulatori incluși	1
Flux luminos	300 lm
Tip acumulator	Litiu-Ion
Greutate fără acumulator	0,15 g

Denumirea producătorului	GLI 12V-300
Durata de iluminare	3 h
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Zonă ATEX	nu există
Corpuri de iluminat	Lampă cu LED
Caracteristici nume produs	12 V
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 12 V
Tip produs	Lampă de lucru