

**Polizor unghiular GWS, Tip: 17-125PSB****Date comandă**

Numărul de comandă	077109 17-125PSB
GTIN	4059952576725
Clasa articolului	03C

Descriere**Execuție:**

Polizor unghiular puternic cu design compact cu comutator de siguranță

- **GWS 17-125 PSB Professional dispune de un nou comutator PROtection pentru confort maxim la locul de muncă și de un mâner subțire ergonomic**
- **Preselectare turație, viteză constantă, pornire lentă și protecție la suprasarcină**
- **Sistem inteligent de frânare**

Livrare:

Inclusiv capac de protecție cu protecție la răsucire, set de prindere, mâner suplimentar.

Descriere tehnică

Putere absorbită	1700 W
Greutate	2,5 kg
Denumirea producătorului	GWS 17-125 PSB
Ø maxim al discurilor	125 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Vibrație maximă conform EN	4,8 m/s ²
Blocaj contra repornirii	da
Interval de turație	2800 - 11500 min ⁻¹

Particularitate

Frână cu disc

Tip produs

Polizor unghiular