



Polizor unghiular fără fir GWS, Tip: GWS1810SC



Date comandă

Numărul de comandă	077120 GWS1810SC
GTIN	4059952647524
Clasa articolului	03C

Descriere

Execuție:

Polizor unghiular performant cu acumulator 18 V.

- **Cu 30 % mai multă putere și cu 125 % durabilitate mai mare datorită noului motor CE și a noii tehnologii de acumulator ProCORE18 V.**
- **Siguranță crescută datorită sistemului inteligent de frânare, care scurtează timpul de frânare cu până la 70 %, și datorită controlului reculului.**
- **Confort la utilizare datorită înlocuirii fără cheie a discului.**

Livrare:

Inclusiv 2x acumulator ProCore 18 V, flanșă de prindere, încărcător, piuliță cu strângere rapidă, 1x modul bluetooth Low Energy GCY 42 Professional, capac de protecție și L-BOXX.

Notă:

La Cod 073854 și Cod 073866 găsiți acumulatori de schimb și încărcătoare potrivite.

Descriere tehnică

Pornire lină	nu
Adâncimea maximă de tăiere	34 mm
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 18 V
Vibrație maximă conform EN	6 m/s ²

Capacitate acumulator	5,5 Ah
Număr de acumuloare incluse	2
Ø maxim al discurilor	125 mm
Protecție la suprasarcină	da
Greutate	2 kg
Stop Kickback	da
Blocaj contra repornirii	da
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Turație maximă	4500 - 9000 min ⁻¹
Denumirea producătorului	GWS18V-10SC
Înterupător de siguranță	nu
Tip acumulator	Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului	18 V
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Tip produs	Polizor unghiular

Accesorii

Acumulator Li-Ion Tip acumulator, tensiune acumulator B18 V	073854 B18
Încărcător de acumulatori Tip 1880CV	073866 1880CV