

Garant GRIDLINE

**Dulap de bază cu uși batante din tablă masivă, Înălțime: 2000mm****Date comandă**

Numărul de comandă	940801 2000
GTIN	4067263559092
Clasa articolului	9GI

**Descriere****Execuție:**

Dulap neechipat 20×20G. Sertare recomandate: 16×16G (vă rugăm să comandați separat)  
Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Soclu de nivelare cu picioare reglabile pentru compensarea neregularităților podelei.

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

**Descriere tehnică**

Latura frontală a dulapului	ușă batantă cu geam
Adâncime	500 mm
Greutate	49 kg
Adâncime în G	20

Înălțimea utilă	1845 mm
Lățime în G	20
ComfortClose	nu
Modelul dulapului	Dulap de bază
Lățime	500 mm
Poziționarea mânerului	central
Înălțime	2000 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare