

Garant GREENPLUS

## GARANT GreenPlus Agent de curățare cu ultrasunete Sonic Protect CP, Protecție anticorozivă, Conținut: 1l



### Date comandă

Numărul de comandă	088019 1
GTIN	4067263733157
Clasa articolului	01L

### Descriere

#### Execuție:

GARANT GreenPlus **aparatură de curățare cu ultrasunete** - performanță de vârf de flexibilitate maximă. Lucrați cu geometrii complexe ale pieselor de prelucrat și suprafețe sensibile? Atunci, seria Sonic Cleaner este ca și făcută pentru dvs. Linia de curățare GARANT GreenPlus, care este special concepută pentru sisteme cu ultrasunete, include soluții de curățare alcaline, acide și neutre pentru o gamă largă de materiale și aplicații. În funcție de cerințe și contaminare, soluțiile de curățare foarte concentrate pot fi diluate și sunt deja chiar și la temperatura camerei foarte puternice. Astfel, mediul este utilizat în mod optim. De asemenea, durata lungă de viață economisește timp și bani. Toate produsele Sonic Cleaner nu **trebuie etichetate, sunt biodegradabile, nu conțin VOC și nu conțin silicat**. Astfel sunt asigurate o manipulare simplă în cadrul companiei, o protecție a angajaților dvs. și protecția mediului.

Sonic Protect CP - **protecție anti coroziune** adăos pentru materiale metalice sensibile la coroziune, cum ar fi oțelul, fonta gri și metalele dure. Materialele sunt acoperite cu o peliculă de protecție moleculară care permite depozitarea temporară. Sonic Protect CP are o spumare redusă, este ușor de spălat - sunt posibile procese ulterioare de acoperire sau întărire. Poate fi combinat cu Sonic Cleaner AL-E; AL-D și N. Poate fi folosit și în băi de pasivizare sau imersiune și ca agent de tratare a apei.

#### Aplicație:

Pentru aparatură de curățare cu ultrasunete.

Adaos pentru materiale metalice sensibile la coroziune, cum ar fi oțelul, fonta gri și metalele dure.

**Adaptat pentru:**

Materialele sunt acoperite cu un strat molecular de protecție care protejează temporar împotriva coroziunii. Următoarele straturi de acoperire sau procesele de călire nu sunt influențate.

---

**Descriere tehnică**

Raport de amestec	0,5 - 2,5 %
Cantitate de umplere lichid	1 l
Temperatură de depozitare	20 - 80 °C
Valoare pH	8,6
Durabilitatea	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Caracteristici nume produs	Protecție anticorozivă
Tip produs	Curățător puternic cu ultrasunete