



Freză pentru avansuri foarte mari tip 7792VX, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 100/6mm



Date comandă

Numărul de comandă	221908 100/6
GTIN	4059782503250
Clasa articolului	28R

Descriere

Descriere:

Geometria unică a plăcuțelor amovibile, precum și unghiul de așezare al acestora în corpul frezei reduce semnificativ forțele radiale și le dirijează pe direcția axială. Plăcuțe amovibile foarte groase cu 4 tășuri pentru cele mai grele aplicații și o durabilitate ridicată. Freza prezintă avantaje deosebite la prelucrarea frontală și la prelucrarea spațiilor înguste și adânci, fiind totodată recomandată pentru operații de frezare prin pătrundere și finisare împreună cu plăcuță Wiper rectificată.

Descriere tehnică

Ø orificiu prindere	32 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229919 (T15; 3,1Nm)
Lungimea totală L _{ges}	50 mm
Dimensiune plăcuță amovibilă	12
Ø tăișului D _c	100 mm

Adâncime maximă de aşchiere $a_{p\max}$	2,5 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XD.. 1205
$\varnothing D_3$	79 mm
Număr de dinți Z	6
Răcire interioară	da
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	179 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	198 mm
Lungime de aşezare cu înclinație α_{\max}	78,3 mm
Unghi de aşezare cu înclinație α_{\max}	0,22 grad
Unghi de reglare κ	12 grad
Fz Helix	0,7
Tip de coadă	cu alezaj
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurub de strângere	229919
--------------------	--------