

## HEDI

### Tambur pentru cablu din plastic compact, Tip: 25V



#### Date comandă

Numărul de comandă	081118 25V
GTIN	4003644024810
Clasa articolului	08B

#### Descriere

##### Execuție:

Tamburul HEDI® pentru cablu înseamnă calitate „Made in Germany” și durabilitate. Corpul proiectat special al tamburului asigură un ghidaj optim pentru cablu. Comutatorul integrat de oprire a rotației împiedică rotațiile neintenționate ale tamburului. Toate tambururile pentru cablu sunt prevăzute cu comutator de protecție termică.

Tambur HEDI® pentru cablu, din material plastic, la un preț avantajos, cu un diametru de 250 mm.

- **Înclinare de 3 de grade pentru o mai mare libertate la sol și pentru un transport confortabil.**
- **Este posibilă montarea simplă pe perete.**

##### Funcționare:

IP20: Protecție la introducerea de corpuri străine cu  $\varnothing < 12$  mm, dar trebuie evitată totuși atingerea; nu prezintă niciun fel de protecție la apă.

#### Descriere tehnică

Sistem de diagnoză disponibil	nu
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Clasă de protecție IP	IP 20

Carcasă materiale	Plastic
Culoare cablu	roșu
Tensiune nominală	250 V
Structura cablului	3G1,5
Putere nominală (desfășurat)	3500 (16 A) W
Materialul cablului	PVC
Lungimea cablului	25 m
Număr de prize	4
Clasa cablului	H05VV-F
Tip produs	Tambur pentru cabluri