

## HEDI

### Tambur pentru cablu din plastic compact, pentru F, B, PL și CZ, Tip: 50V



#### Date comandă

Numărul de comandă	081119 50V
GTIN	4003644024841
Clasa articolului	08B

#### Descriere

##### Execuție:

Tamburul HEDI® pentru cablu înseamnă calitate „Made in Germany” și durabilitate. Corpul proiectat special al tamburului asigură un ghidaj optim pentru cablu. Comutatorul integrat de oprire a rotației împiedică rotațiile neintenționate ale tamburului. Toate tambururile pentru cablu sunt prevăzute cu comutator de protecție termică.

Tambur HEDI® pentru cablu, din material plastic, la un preț avantajos, cu un diametru de 250 mm.

- **Înclinare de 3 de grade pentru o mai mare libertate la sol și pentru un transport confortabil.**
- **Este posibilă montarea simplă pe perete.**

Cu prize pentru **Franța, Belgia, Polonia și Republica Cehă.**

##### Funcționare:

IP20: Protecție la introducerea de corpuri străine cu  $\varnothing < 12$  mm, dar trebuie evitată totuși atingerea; nu prezintă niciun fel de protecție la apă.

#### Descriere tehnică

Materialul cablului	PVC
Structura cablului	3G1,5

Clasă de protecție IP	IP 20
Clasa cablului	H05VV-F
Carcasă materiale	Plastic
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Culoare cablu	roșu
Număr de prize	4
Tensiune nominală	250 V
Lungimea cablului	50 m
Putere nominală (desfășurat)	3500 (16 A) W
Sistem de diagnoză disponibil	nu
Tip produs	Tambur pentru cabluri