

HEDI

Tambur pentru cablu din plastic compact, Tip: 50V



Date comandă

Numărul de comandă	081118 50V
GTIN	4003644024834
Clasa articolului	08B

Descriere

Execuție:

Tamburul HEDI® pentru cablu înseamnă calitate „Made in Germany” și durabilitate. Corpul proiectat special al tamburului asigură un ghidaj optim pentru cablu. Comutatorul integrat de oprire a rotației împiedică rotațiile neintenționate ale tamburului. Toate tambururile pentru cablu sunt prevăzute cu comutator de protecție termică.

Tambur HEDI® pentru cablu, din material plastic, la un preț avantajos, cu un diametru de 250 mm.

- **Înclinare de 3 de grade pentru o mai mare libertate la sol și pentru un transport confortabil.**
- **Este posibilă montarea simplă pe perete.**

Funcționare:

IP20: Protecție la introducerea de corpuri străine cu $\varnothing < 12$ mm, dar trebuie evitată totuși atingerea; nu prezintă niciun fel de protecție la apă.

Descriere tehnică

Culoare cablu	roșu
Clasa cablului	H05VV-F
Număr de prize	4

Structura cablului	3G1,5
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Carcasă materiale	Plastic
Clasă de protecție IP	IP 20
Putere nominală (desfășurat)	3500 (16 A) W
Sistem de diagnoză disponibil	nu
Lungimea cablului	50 m
Materialul cablului	PVC
Tensiune nominală	250 V
Tip produs	Tambur pentru cabluri