

**Dispozitiv cu acumulator, pentru nituri cu cap îngropat Birdie®, Tip: CAS****Date comandă**

Numărul de comandă	770501 CAS
GTIN	4007081111973
Clasa articolului	74A

Descriere**Execuție:**

Dispozitiv fără cablu pentru utilizare flexibilă.

Avantaj:

Viteză de lucru ridicată și puterea mare a motorului; comanda electronică garantează o siguranță de funcționare ridicată.

Mic, ușor de manipulat și doar 900 g, fără acumulator. Duzele codificate color facilitează identificarea nitului orb utilizat. Duz cu schimbarea extrem de ușoară și rapidă și falcă de mandrină cu întreținere fără unelte. Recipientul de colectare transparent permite un control constant al cantității reziduale de umplere a mandrinei. Noua funcție Click & Twist facilitează golirea rapidă și ușoară a recipientului.

Livrare:

Inclusiv acumulator glisant Li-Ion Cod 770524 și încărcător Cod 770528 Ref. CAS în **L-BOXX**. Duze 17 / 24; 17 / 27; 17 / 29 și 17 / 32.

Descriere tehnică

Tensiunea acumulatorului	18 V
Greutate cu acumulator	1,3 kg

Capacitate acumulator	2 Ah
Forță de apăsare	10000 N
Cursa dispozitivului	25 mm
Tip acumulator	Litiu-Ion
Număr de acumulatoare incluse	1
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Pentru nituri oarbe (toate materialele) până la	5 mm
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Tip CAS 18 V
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Tip produs	Dispozitiv pentru nituri oarbe

Accesorii

Acumulator cu schimbare rapidă CAS litiu-ion Capacitate 2,0 Ah	770524 2,0
Încărcător Tip CAS	770528 CAS