



Freză pentru avansuri foarte mari tip 7792VX, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 40/3mm



Date comandă

Numărul de comandă	221908 40/3
GTIN	4059782505438
Clasa articolului	28R

Descriere

Descriere:

Geometria unică a plăcuțelor amovibile, precum și unghiul de așezare al acestora în corpul frezei reduce semnificativ forțele radiale și le dirijează pe direcția axială. Plăcuțe amovibile foarte groase cu 4 tăișuri pentru cele mai grele aplicații și o durabilitate ridicată. Freza prezintă avantaje deosebite la prelucrarea frontală și la prelucrarea spațiilor înguste și adânci, fiind totodată recomandată pentru operații de frezare prin pătrundere și finisare împreună cu plăcuță Wiper rectificată.

Descriere tehnică

Ø D ₃	25 mm
Ø orificiu prindere	16 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XD.. 0904
Dimensiune plăcuță amovibilă	09
Lungimea totală L _{ges}	32 mm

Adâncime maximă de aşchiere $a_{p\max}$	1,5 mm
Şurub pentru plăcuțe amovibile	229918 (T15; 2,1Nm)
Ø tăişului D_c	40 mm
Număr de dinți Z	3
Răcire interioară	da
Frezare circulară a găurii Ø D_{\min}	65 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{\max}	78 mm
Lungime de aşezare cu înclinație α_{\max}	24,3 mm
Unghi de aşezare cu înclinație α_{\max}	0,59 grad
Unghi de reglare κ	13 grad
Fz Helix	0,7
Tip de coadă	cu alezaj
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Şurub de strângere	229918
--------------------	--------