

**Pereche de mănuși, Mărimea mănușilor: 6****Date comandă**

Numărul de comandă	094343 6
GTIN	4067263783473
Clasa articolului	02H

Descriere**Execuție:**

Mănuși de montare cu strat de acoperire PU pentru lucrări precise în mediu de lucru uscat. Sensibilitate tactilă bună și permeabilitate ridicată la aer. Recomandate în special pentru o manevrare precisă a pieselor electronice mici, a lucrărilor de întreținere, inspecție sau a activităților de montaj.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Ambalaj ecologic, 100 % fără plastic.

Descriere tehnică

Categorie de protecție	Categoria a II-a
Tip de mănuși	Mănuși universale
Mărimea mănușilor	6

Conținut	12
Proprietate a mănușilor	prietenos cu pielea alergică
EN 388	4131X
Material de suport	Poliamidă
Strat de acoperire	PU
Variantă cu strat de acoperire	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Precizie
Lungime	255 mm
Culoarea	gri
Tehnologie de tricotat	13G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Aplicație	de folosință multiplă
Tip produs	Mănuși universale