

## Suport PC reglabil, Tip: 1



### Date comandă

Numărul de comandă

928756 1

GTIN

4016139315829

Clasa articolului

91P

### Descriere

**Execuție:**

Suport pentru executat din oțel masiv, cu posibilitate de montare orizontală și verticală sub blaturi de lucru. Reglabil pe înălțime și lățime. Pentru amplasarea ergonomică și protejată a calculatorului sub blaturile de lucru (reduce contactul cu murdăria) – libertate limitată a picioarelor.

**Adaptat pentru:**

Carcasă tip tower lățime 88 – 203 mm, adâncime 300 – 533 mm; carcasă desktop lățime 335 – 465 mm, adâncime 175 – 280 mm.

**Culoare:**

&gt;Negru.

### Descriere tehnică

Capacitate portantă

10 kg

Adâncime

485 mm

Lățime

147 mm

Înălțime

365 mm

Material	Beton
Culoarea	negru
Elementele de montare sunt incluse în setul de livrare	da
Este posibilă vopsirea specială	nu
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	10 kg
Tip produs	Suport PC