

Garant**Corp bază unealtă universală de debavurare, pentru d Ø al găurii: 8,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	156770 8,5
GTIN	4067263964803
Clasa articolului	15A

Descriere**Execuție:**

Pentru **debavurarea în față și spate** a orificiilor **printr-o singură operație**. Cea mai simplă **manevrare** pe toate utilajele și **înlocuirea rapidă** a cuțitelor de debavurare. Scula de debavurare este formată **dintr-un corp de bază, un cuțit de debavurare și un șurub de fixare**.

Aplicație:

Adecvat pentru **mașini de găurit de masă, pe stativ, resp. cu coloană, mașini de frezat convenționale și centre CNC de prelucrare**. Aveți în vedere să existe rapoarte de prindere stabile. **Nu este adecvat pentru mașini manuale.**

Notă:

Cuțitul nu este cuprins în pachetul livrat. Vă rugăm să comandați separat cuțitul adecvat cod 156775. Șurubul de fixare este inclus în setul de livrare. Șurub de fixare de schimb disponibil la cod 156780.

Descriere tehnică

Pentru Ø găurii	8,5 mm
Lungimea totală L	115 mm
Ø cozii D _s	10 mm
Avans f pentru oțel < 750 N/mm ²	0,1 mm/rot
Dimensiune recomandată a lamei	5
Lungime activă L ₁	53 mm
Valoare programată e	12 mm
Răcire interioară	nu

Inel colorat

fără