



Magnet de ridicare a sarcinilor UL Plus, Sarcină portantă maximă (plan): 2000kg



Date comandă

Numărul de comandă	085995 2000
GTIN	
Clasa articolului	08P

Descriere

Execuție:

Formă compactă, robustă cu magneți permanenți din neodim. Performanță optimă chiar și la distanță, fără câmpuri de dispersie. Forță de ridicare certificată (consultați certificatul de verificare).

Mâner de acționare cu funcționare silențioasă și cu blocaj de siguranță pentru mecanismul de cuplare. Verificarea preliminară a sarcinilor de ridicat cu ajutorul plăcii de siguranță garantează un factor de siguranță de 3:1.

Aplicație:

Pentru manevrarea și transportarea în siguranță a materialelor netede și rotunde (Cod 085990; 085992; 085995), respectiv a materialelor netede subțiri (Cod 085985).

Pentru piese din fontă sau oțel, plăci, tije sau țevi. Utilizare în depozite, turnătorii / oțelării, la depozitarea oțelului, în domeniul construcțiilor de scule și în producție.

Descriere tehnică

Dimensiune A	368 mm
Ø maxim rotund	600 mm
Dimensiune C	233 mm
Grosime minimă a peretelui materialului neted	70 mm

Lungime maximă plană	2000 mm
Dimensiune E	195 mm
Dimensiune G	80 mm
Dimensiune D	227 mm
Greutate	157 kg
Capacitate portantă maximă	2000 kg
Dimensiune B	477 mm
Capacitate portantă maximă rotundă	800 kg
Dimensiune F	493 mm
Grosime minimă a peretelui materialului rotund	100 mm
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Tip produs	Magnet de ridicare a sarcinilor