

Garant**Cuțit HSS pentru unealta universală de debavurare, Referință: 5****Date comandă**

Numărul de comandă	156775 5
GTIN	4067263965060
Clasa articolului	15A

Descriere**Execuție:**

Cuțit pentru corpul de bază cod 156770.

Descriere tehnică

Pentru corpul de bază	5 - 20
Materialul sculei	HSS

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	50 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	50 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	50 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	40 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	35 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	30 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	25 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	25 m/min	P
Oțel < 55 HRC	recomandat	20 m/min	H

Oțel < 60 HRC	indicat în anumite condiții	15 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	10 m/min	S
GG(G)	recomandat	25 m/min	K
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		