



## Magnet de ridicare UL E, Sarcină portantă maximă (plan): 100kg



### Date comandă

Numărul de comandă	085980 100
GTIN	5012095627906
Clasa articolului	08P

### Descriere

#### Execuție:

Formă compactă, robustă cu magneți permanenți din neodim. Performanță optimă chiar și la distanță, fără câmpuri de dispersie. Forță de ridicare certificată (consultați **certificatul de verificare**).

Mâner de acționare cu funcționare silențioasă și cu blocaj de siguranță pentru mecanismul de cuplare. Magnetele de ridicare dispun de un factor de siguranță de 3:1.

#### Aplicație:

Pentru ridicarea și transportarea sigură a materialelor netede și rotunde, (cod 085990; 085980). Pentru piese din fontă sau oțel, plăci, tije sau țevi. Utilizare în depozite, turnătorii / oțelării, la depozitarea oțelului, în domeniul construcțiilor de scule și în producție.

### Descriere tehnică

Dimensiune B	131 mm
Dimensiune G	32 mm
Dimensiune E	49 mm
Grosime minimă a peretelui materialului neted	7,5 mm
Dimensiune D	75 mm

Ø maxim rotund	80 mm
Dimensiune A	91 mm
Dimensiune C	65 mm
Dimensiune F	185 mm
Lungime maximă plană	1000 mm
Capacitate portantă maximă	100 kg
Greutate	3 kg
Capacitate portantă maximă rotundă	65 kg
Grosime minimă a peretelui materialului rotund	7,5 mm
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Tip produs	Magnet de ridicare a sarcinilor 500 kg