

**Magnet de ridicare UL E, Sarcină portantă maximă (plan): 300kg****Date comandă**

Numărul de comandă	085980 300
GTIN	5012095627913
Clasa articolului	08P

**Descriere****Execuție:**

Formă compactă, robustă cu magneți permanenți din neodim. Performanță optimă chiar și la distanță, fără câmpuri de dispersie. Forță de ridicare certificată (consultați **certificatul de verificare**).

Mâner de acționare cu funcționare silențioasă și cu blocaj de siguranță pentru mecanismul de cuplare. Magneții de ridicare dispun de un factor de siguranță de 3:1.

**Aplicație:**

Pentru ridicarea și transportarea sigură a materialelor netede și rotunde, (cod 085990; 085980). Pentru piese din fontă sau oțel, plăci, tije sau țevi. Utilizare în depozite, turnătorii / oțelării, la depozitarea oțelului, în domeniul construcțiilor de scule și în producție.

**Descriere tehnică**

Ø maxim rotund	100 mm
Capacitate portantă maximă rotundă	150 kg
Capacitate portantă maximă	300 kg
Grosime minimă a peretelui materialului rotund	10 mm
Dimensiune C	95 mm

Dimensiune G	46 mm
Lungime maximă plană	1500 mm
Dimensiune D	95 mm
Dimensiune B	202 mm
Dimensiune F	253 mm
Dimensiune E	74 mm
Greutate	10 kg
Grosime minimă a peretelui materialului neted	10 mm
Dimensiune A	157 mm
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Tip produs	Magnet de ridicare a sarcinilor 500 kg