

**Magnet de ridicare UL E, Sarcină portantă maximă (plan): 1000kg****Date comandă**

Numărul de comandă	085980 1000
GTIN	5012095627937
Clasa articolului	08P

**Descriere****Execuție:**

Formă compactă, robustă cu magneți permanenți din neodim. Performanță optimă chiar și la distanță, fără câmpuri de dispersie. Forță de ridicare certificată (consultați **certificatul de verificare**).

Mâner de acționare cu funcționare silențioasă și cu blocaj de siguranță pentru mecanismul de cuplare. Magnețele de ridicare dispun de un factor de siguranță de 3:1.

**Aplicație:**

Pentru ridicarea și transportarea sigură a materialelor netede și rotunde, (cod 085990; 085980).

Pentru piese din fontă sau oțel, plăci, tije sau țevi. Utilizare în depozite, turnătorii / oțelării, la depozitarea oțelului, în domeniul construcțiilor de scule și în producție.

**Descriere tehnică**

Capacitate portantă maximă	1000 kg
Dimensiune E	71 mm
Grosime minimă a peretelui materialului rotund	15 mm
Dimensiune D	148 mm
Dimensiune G	81 mm

Dimensiune C	145 mm
Dimensiune F	342 mm
Capacitate portantă maximă rotundă	300 kg
Dimensiune A	266 mm
Dimensiune B	320 mm
Grosime minimă a peretelui materialului neted	15 mm
Lungime maximă plană	2500 mm
Ø maxim rotund	180 mm
Greutate	39 kg
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Tip produs	Magnet de ridicare a sarcinilor 500 kg