

**Magnet de ridicare UL E, Sarcină portantă maximă (plan): 600kg****Date comandă**

Numărul de comandă	085980 600
GTIN	5012095627920
Clasa articolului	08P

Descriere**Execuție:**

Formă compactă, robustă cu magneți permanenți din neodim. Performanță optimă chiar și la distanță, fără câmpuri de dispersie. Forță de ridicare certificată (consultați certificatul de verificare).

Mâner de acționare cu funcționare silențioasă și cu blocaj de siguranță pentru mecanismul de cuplare. Magnetele de ridicare dispun de un factor de siguranță de 3:1.

Aplicație:

Pentru ridicarea și transportarea sigură a materialelor netede și rotunde, (cod 085990; 085980).

Pentru piese din fontă sau oțel, plăci, tije sau țevi. Utilizare în depozite, turnătorii / oțelării, la depozitarea oțelului, în domeniul construcțiilor de scule și în producție.

Descriere tehnică

Dimensiune F	223 mm
Dimensiune C	116 mm
Capacitate portantă maximă	600 kg
Greutate	20 kg
Grosime minimă a peretelui materialului neted	12,5 mm

Dimensiune G	59 mm
Grosime minimă a peretelui materialului rotund	12,5 mm
Capacitate portantă maximă rotundă	300 kg
Lungime maximă plană	2000 mm
Dimensiune B	265 mm
Dimensiune E	106 mm
Ø maxim rotund	140 mm
Dimensiune A	213 mm
Dimensiune D	116 mm
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Tip produs	Magnet de ridicare a sarcinilor 500 kg