



Dopuri electronice de urechi Impact in-EAR PRO, Tip: IE_PRO



Date comandă

Numărul de comandă	097783 IE_PRO
GTIN	3603830341076
Clasa articolului	09A

Descriere

Execuție:

Impact in-ear PRO sunt dopuri electronice de urechi electronic cu controlul al volumului și al amplificării. Acestea reproduc sunetul în mod realist și nealterat datorită **funcției HearThrough**, cu reglare separată. Amplificarea este limitată la un nivel maxim sigur și se oprește automat atunci când volumul ambiental depășește 82db. În plus, Impact in-ear PRO poate fi, de exemplu, conectat la telefon prin **bluetooth**.

- **Volumul HearThroug poate fi reglat separat în 6 trepte.**
- **Volumul bluetooth poate fi reglat separat în 15 trepte.**

Acumulatorul de 200mAh poate fi reîncărcat complet în 2 de ore prin portul USB-C. Impact In-Ear PRO dispune de un cadru de ureche flexibil și ajustabil, pentru o purtare confortabilă. Cartușele reutilizabile din silicon sunt disponibile în trei dimensiuni diferite, în funcție de canalul auditiv. SNR = 30 dB (H = 28 dB, M = 29 dB, L = 29 dB)

Aplicație:

Pentru comunicare în medii dificile cu nivel de poluare fonică ridicat și variabil.

Standard:

EN 352-2; EN 352-7; EN 352-9; EN 352-10

Livrare:

1x Impact in-ear PRO, 1x cutie de transport, 1x cablu de încărcare USB /tip-C, 1x manual de utilizare, 2x cartușe de schimb mici, 2x cartușe de schimb medii, 2x cartușe de schimb mari.

Descriere tehnică

Valoarea SNR (capacitate de izolare)	30 dB(A)
Serie	Impact in-EAR PRO
Durată de funcționare (Autonomie acumulatori)	10 h
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Standard	EN 352-2
Standard	EN 352-7
Tip produs	Căști de protecție auditivă