

Garant
Portsculă cu prindere pe con SK Forma AD cu canal de răcire, BT 30 A = 100, Ø de prindere D1: 10mm

Date comandă

Numărul de comandă	302591 10
GTIN	4067263983934
Clasa articolului	31A

Descriere
Execuție:

Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă). Calitatea echilibrării G2,5 / 25000 min⁻¹. **Cu orificii ale canalului de răcire cu închidere.**

Aplicație:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (AB) cod 308760 – 308802, AB chei de strângere pentru șuruburi de tragere cod 308820 – 308835.

Descriere tehnică

Ø de prindere D ₁	10 mm
Ø exterior D	35 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900	10
Lungime activă dimensiune A	100 mm
Suport	BT 30 A = 100
Standard	DIN 6359
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	ISO 7388-2

Forma	AD
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK