

**Garant**

**Portsculă cu prindere pe con SK Forma AD, BT 40 A = 100, Ø D1 de prindere: 20mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	303650 20
GTIN	4067263002529
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

Toate conurile superfinisate (funcționare silențioasă).

**Avantaj:**

Prin **contactul dublu dintre con și suprafața plană** rezultă o suprafață mai stabilă și exactă de prindere:

- **Calitate mai bună a suprafeței**
- **Durabilitate mai mare a sculei**
- **Poziție neschimbată în arbore (chiar și la turații ridicate)**
- **Concentricitate mai bună**

Suportul BT cu contact dublu poate fi folosit și într-un arbore de mașină BT standard – și invers. Avantajele contactului dublu apar numai la un suport și arbore cu contact dublu.

**Aplicație:**

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

**Accesorii opționale:**

Șuruburi de tragere (AB) cod 308760 – 308806, AB chei de strângere pentru șuruburi de tragere cod 308820 – 308835.

**Descriere tehnică**

Șurub de strângere de schimb Cod 309900	20
Ø exterior D	52 mm

Ø de prindere D <sub>1</sub>	20 mm
Lungime activă dimensiune A	100 mm
a	1 mm
Suport	BT 40 A = 100
Standard	DIN 6359
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Forma	AD
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de aşchiere	HPC
Execuție	BT-DC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

## Accesorii

Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 20 mm

309900 20