



## Prelungitor de siguranță pentru cablu, Tip: 10S



### Date comandă

Numărul de comandă	081192 10S
GTIN	7391390467041
Clasa articolului	08A

### Descriere

#### Execuție:

Prelungitor pentru cablu cu **sistem automat ghidat de desfășurare și înfășurare, blocare repetată per rotație. Carcasă din plastic** închisă, foarte rezistentă la rupere. **Protecție termică la suprasarcină**, cablu robust din Neopren H07RN-F cu racord de cuplare.

Montare simplă pe perete cu **posibilitate de rotire la 180°**.

#### Funcționare:

IP44: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție împotriva pătrunderii corpurilor străine cu  $\varnothing > 1 \text{ mm}$ ; a se feri de scule și de sârme.

#### Aplicație:

Ergonomie superioară datorită stării netensionate în timpul lucrului, precum și pentru asigurarea ordinii prin îndepărtarea pericolului de accidente și vătămare din cauza cablurilor aflate pe podea.

#### Notă:

Suport tip rolă pentru furtun cu acționare cu arc a se vedea la codurile de la 080066 până la 080079.

### Descriere tehnică

Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Materialul cablului	Cauciuc neopren

Înălțime	313 mm
Tensiune nominală	240 V
Structura cablului	3G2,5
Putere nominală (desfășurat)	3500 W
Material carcasă	Plastic
Lungimea cablului	10 m
Lățime	190 mm
Clasa cablului	H07RN-F
Clasă de protecție IP	IP 44
Lungime	406 mm
Tip produs	Prelungitor pentru cablu