

**HOLEX****HOLEX Pro INOX Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, AlTiN, Ø DC m7: 6mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 122390 6      |
| GTIN               | 4067263003106 |
| Clasa articolului  | 12F           |

**Descriere****Execuție:**

Prelucrare eficientă a găurilor, în special pentru utilizarea în **oțeluri inoxidabile și rezistente la acid**.

Tăișuri principale drepte **cu design optimizat al muchiilor de tăiere** pentru un comportament îmbunătățit de rupere a așchiilor. Canale mărite de așchii, pentru **o evacuare excelentă a acestora**. Rezistență crescută la uzură datorită **substratului îmbunătățit din carbură și a stratului de acoperire rezistent la temperaturi ridicate**.

**Notă:**

Lungime canelură  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Forma HB și HE se livrează la același preț ca și HA.

Forma **HB**: se comandă cu **Cod 122391**.

Forma **HE**: se comandă cu **Cod 122392**.

**Descriere tehnică**

|  |             |
|--|-------------|
| Ø nominal $D_c$                              | 6 mm        |
| Standard                                     | DIN 6537 K  |
| Număr de dinți Z                             | 2           |
| adâncime maximă de găurire recomandată $L_2$ | 19 mm       |
| Toleranță Ø nominal                          | m7          |
| Lungimea totală L                            | 66 mm       |
| Avans f pentru INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | 0,08 mm/rot |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Ø cozii D <sub>s</sub>                      | 6 mm              |
| Lungimea canalului de aşchii L <sub>c</sub> | 28 mm             |
| Serie                                       | Pro Inox          |
| Strat de acoperire                          | AlTiN             |
| Materialul sculei                           | Carbură monobloc  |
| Execuție                                    | 4xD               |
| Unghiul la vârf                             | 140 grad          |
| Coadă tip                                   | DIN 6535 HA cu h6 |
| Răcire interioară                           | nu                |
| Inel colorat                                | albastru          |
| Tip produs                                  | Burghiu elicoidal |

### Date utilizator

|                              | Se recomandă pentru         | V <sub>c</sub> | Cod ISO |
|------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Aluminiu (cu aşchii scurte)  | indicat în anumite condiții | 140 m/min      | N       |
| Alu > 10% Si                 | indicat în anumite condiții | 120 m/min      | N       |
| Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup> | recomandat                  | 80 m/min       | P       |
| Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup> | recomandat                  | 75 m/min       | P       |
| Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup> | recomandat                  | 65 m/min       | P       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | recomandat                  | 35 m/min       | M       |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | recomandat                  | 30 m/min       | M       |
| Umiditate maximă             | recomandat                  |                |         |
| Umiditate minimă             | indicat în anumite condiții |                |         |