

Garant**Portsculă pentru burghiu, PSC 63 scurt, pentru Ø cozii DS: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	308585 20
GTIN	4067263002611
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- Poziția știftului filetat față de adâncitura conică din burghiul plin este deplasată cu 0,4 mm.
- La strângere Ø mărit de rezervare este strâns pe suprafața de contact.
- Susținerea mai bună astfel obținută permite un avans mai mare.
- Concentricitate ridicată datorită suprafeței de contact frontale rectificate cu abatere de 3 µm.
- Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.

Aplicație:

Pentru fixarea tuturor burghiilor conform DIN 6595, partea 1.

Adaptat pentru:

Toate burghiile cu coadă cilindrică conform DIN 6595, partea 1.

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309885, cheie tubulară Cod 309893.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	70 mm
Ø exterior D	40 mm
Suport	PSC 63 scurt
Normă pentru suport	ISO 26623-1

Răcire interioară	da
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de aşchiere	HPC
Strategie de aşchiere	HSC