

**Garant****Portsculă pentru freză cu alezaj cu orificiu pentru canalul de răcire, forma ADB, BT 30 A = 100, Ø dornului d1: 27mm****Date comandă**

Numărul de comandă	303012 27
GTIN	4067263002673
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

Coda conică, diametrul de fixare, suprafața frontală și manșonul de antrenare sunt rectificate. Toate conurile superfinisate (funcționare silențioasă). Calitatea echilibrării G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. Forma ADB.

Cu 4 orificii ale canalului de răcire.

**Livrare:**

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

**Accesorii opționale:**

Șuruburi de tragere (AB) cod 308760 – 308802. Cheie specială Cod 309840.

**Descriere tehnică**

Ø dornului d <sub>1</sub>	27 mm
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	27
Lungime activă dimensiune A	100 mm
cheie specială recomandată Cod 309840	27
Ø exterior D	50 mm
Suport	BT 30 A = 100
Standard	DIN 6357

Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj