

Garant**Mandrină cu bucsă elastică ER Forma AD, BT 40 A = 100, pentru dimensiuni de bucsă elastice ER: 32mm****Date comandă**

Numărul de comandă	303720 32
GTIN	4067263014003
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

Conul exterior și cel interior sunt rectificat. Toate conurile superfinisate (funcționare silențioasă).
Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.

- **Piuliță de strângere de precizie.**
- **Piuliță de strângere echilibrată cu precizie ($G2,5/25000 \text{ min}^{-1}$).**
- **Proprietățile optime antiuzură resp. transmiterea momentului de rotație sunt asigurate de piulița de strângere de precizie, cu acoperire în strat.**

Avantaj:

Prin **contactul dublu dintre con și suprafața plană** rezultă o suprafață mai stabilă și exactă de prindere:

- **Calitate mai bună a suprafeței**
- **Durabilitate mai mare a sculei**
- **Poziție neschimbată în arbore (chiar și la turații ridicate)**
- **Concentricitate mai bună**

Suportul BT cu contact dublu poate fi folosit și într-un arbore de mașină BT standard – și invers.
Avantajele contactului dublu apar numai la un suport și arbore cu contact dublu.

Prin **contactul dublu dintre con și suprafața plană** rezultă o suprafață mai stabilă și exactă de prindere:

- **Calitate mai bună a suprafeței**
- **Durabilitate mai mare a sculei**
- **Poziție neschimbată în arbore (chiar și la turații ridicate)**
- **Concentricitate mai bună**

Suportul BT cu contact dublu poate fi folosit și într-un arbore de mașină BT standard – și invers. Avantajele contactului dublu apar numai la un suport și arbore cu contact dublu.

Aplicație:

Pentru fixarea uneltelor cu coadă cilindrică în bușele elastice conform **DIN 6499-forma A și forma B.**

Livrare:

Inclusiv piuliță de strângere ER.

Accesorii opționale:

Bușă elastică ER cod 308881 – 309434, cheie de strângere ER cod 309680– 309720, resp. 613300, piuliță pentru bușă elastică tip ER 309610.

Șuruburi de tragere (AB) cod 308760 – 308806, AB chei de strângere pentru șuruburi de tragere cod 308820 – 308835.

Șuruburi de tragere (AB) cod 308760 – 308806, AB chei de strângere pentru șuruburi de tragere cod 308820 – 308835.

Notă:

Piulița de strângere adecvată cod 309580, resp. 309610.

Descriere tehnică

Ø exterior D	50 mm
a	1 mm
Lungime activă dimensiune A	100 mm
Gama de prindere	2 - 20 mm
Cheie de strângere ER Cod 309680	32
Pentru bușe elastice tip ER	32
Piuliță de schimb pentru bușă elastică tip ER Cod 309580	32
Suport	BT 40 A = 100
Standard	DIN 6359
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Forma	AD
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Execuție	BT-DC

Gaură Balluffchip	da
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

Accesorii

Cheie de strângere ER Pentru mandrina ER 32	309680 32
---	-----------