

Garant

Portsculă pentru freză cu alezaj Forma AD, BT 40 A = 100, Dorn cu Ø d1: 27mm



Date comandă

Numărul de comandă	303810 27
GTIN	4067263014041
Clasa articolului	31A

Descriere

Execuție:

Toate conurile superfinisate (funcționare silențioasă). Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff și orificii ale canalului de răcire.

Avantaj:

Prin **contactul dublu dintre con și suprafața plană** rezultă o suprafață mai stabilă și exactă de prindere:

- **Calitate mai bună a suprafeței**
- **Durabilitate mai mare a sculei**
- **Poziție neschimbată în arbore (chiar și la turații ridicate)**
- **Concentricitate mai bună**

Suportul BT cu contact dublu poate fi folosit și într-un arbore de mașină BT standard – și invers. Avantajele contactului dublu apar numai la un suport și arbore cu contact dublu.

Livrare:

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (AB) cod 308760 – 308806. Cheie specială Cod 309840.

Descriere tehnică

Ø dornului d ₁	27 mm
Lungime activă dimensiune A	100 mm

Fișă de date

cheie specială recomandată Cod 309840	27
a	1 mm
Ø exterior D	50 mm
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	27
Suport	BT 40 A = 100
Standard	DIN 6357
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Forma	AD
Orificiu pentru canalul de răcire	Fără posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HPC
Execuție	BT-DC
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj