

Garant

Portsculă cu strângere rapidă – fretare Forma ADB, cu canal de răcire, BT 50 A = 100, Ø de prindere D1: 16mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	303437 16
GTIN	4067263014447
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- **Ajustare integrată a lungimii sculelor, cursă de ajustare 10 mm (începând de la Ø 6).**
- **Ref. 3 – -5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS și carbură.**

Aplicație:

Pentru prinderea sculelor cu coadă cilindrică cu toleranță h6.

Standard:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308760 – 308806, prelungitor pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302417, unități de fretare compactă Cod 354210 – 354400.

Descriere tehnică

Ø D ₂	27 mm
Ø exterior D	34 mm
Lungime activă dimensiune A	100 mm
Ø de prindere D ₁	16 mm
Suport	BT 50 A = 100
Normă pentru suport	ISO 7388-2

Normă pentru suport	ISO 7388-2
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare