

**Garant****Mandrină cu bucă elastică ER, PSC 50 A = 100, pentru dimensiuni de buce elastice ER: 25****Date comandă**

Numărul de comandă	308517 25
GTIN	4067263014645
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

- **Cu orificiu pentru cip RFID/baluff.**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Suprafețele de antrenare ale conturului interior sunt prelucrate.**

**Aplicație:**

Pentru fixarea sculelor cu tijă cilindrică în bucele elastice ER conform DIN 6499 forma A și B.

**Livrare:**

Inclusiv piuliță de strângere High-Speed acoperită.

**Accesorii opționale:**

Bucă elastică ER nr. 308881 – 309434, cheie de strângere ER 309680, resp. 613300, tubul de lichid de răcire nr. 309885 și cheie tubulară nr. 309893.

Conductă de răcire și cheie tubulară Cod 309885 și 309893.

Răcire interioară: da

Gama de prindere: 1 - 16 mm

Lungime activă dimensiune A: 100 mm

Ø exterior D: 42 mm

Piuliță de schimb High-Speed GARANT Cod 309610: 25

**Descriere tehnică**

Lungime activă dimensiune A	100 mm
Ø exterior D	42 mm

Gama de prindere	1 - 16 mm
Piuliță de schimb High-Speed GARANT Cod 309610	25
Suport	PSC 50 A = 100
Normă pentru suport	ISO 26623-1
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Răcire interioară	da
Tip produs	Mandrină cu bucșă elastică