



Furtun spiralat PU 1/2 inch cu cuplaj de siguranță din oțel eSafe Ø 11×16 mm, Lungimea utilă a furtunului: 8m



Date comandă

Numărul de comandă	080241 8
GTIN	7391390097491
Clasa articolului	08A

Descriere

Execuție:

Furtun spiralat PU foarte ușor, flexibil și rezistent la abraziune, spiralat, cu forță bună de retragere. Rezistent la temperaturi de la -20 °C până la 60 °C.

Livrare:

Inclusiv cuplaj rapid de **siguranță** din oțel Cod 080285 și niplu din oțel Cod 080290.

Descriere tehnică

Material	Furtun spiralat PU
Ø exterior al furtunului	16 mm
Culoarea	albastru
Ø interior al furtunului	11 mm
Racord niplu	1/2 inch
Racord cuplare rapidă	1/2 inch

Presiune maximă de lucru	10 bar
Lungimea utilă a furtunului	8 m
Presiune maximă de plesnire	35 bar
Tip produs	Furtun

Accesorii

Niplu cu filet exteriorSet de 5 piese Racord filet exterior 1/2 inch	080290 1/2
Cuplaj de siguranțăFilet exterior Racord filet exterior 1/2 inch	080285 1/2