



Freză pentru avansuri foarte mari tip 7792VX, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 63/5Lmm



Date comandă

Numărul de comandă	221908 63/5L
GTIN	4059782504622
Clasa articolului	28R

Descriere

Descriere:

Geometria unică a plăcuțelor amovibile, precum și unghiul de așezare al acestora în corpul frezei reduce semnificativ forțele radiale și le dirijează pe direcția axială. Plăcuțe amovibile foarte groase cu 4 tăișuri pentru cele mai grele aplicații și o durabilitate ridicată. Freza prezintă avantaje deosebite la prelucrarea frontală și la prelucrarea spațiilor înguste și adânci, fiind totodată recomandată pentru operații de frezare prin pătrundere și finisare împreună cu plăcuță Wiper rectificată.

Descriere tehnică

Ø D ₃	36 mm
Adâncime maximă de așchiere a _{p max}	3,5 mm
Ø tăișului D _c	63 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XE.. 1605
Ø orificiu prindere	22 mm

Lungimea totală L_{ges}	40 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229920 (TP20; 7,6Nm)
Dimensiune plăcuță amovibilă	16
Număr de dinți Z	5
Răcire interioară	da
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{min}$	99 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{max}$	124 mm
Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	29,3 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	0,68 grad
Unghi de reglare κ	16 grad
Fz Helix	0,7
Tip de coadă	cu alezaj
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurub de strângere	229920
--------------------	--------