



Palan cu angrenaj cilindric Tralift™, Capacitate portantă: 0,25t



Date comandă

Numărul de comandă	086019 0,25
GTIN	2050001747013
Clasa articolului	08Y

Descriere

Execuție:

Fiecare palan manual cu lanț este testat în fabrică la suprasarcină și este livrat cu manualul de utilizare și certificatul de verificare.

Construcție din oțel. Lagăr cu ace și bile pentru toate piesele rotative. Frână cu acțiune automată prin presarea sarcinii. Cârlig manual cu lanț rotativ la 360°, forjat.

Notă:

La cerere se pot livra cu capacități portante de până la 20 t, rezervă de lanț și siguranță de suprasarcină.

Descriere tehnică

Înălțimea cursei normale	3 m
Forța de ridicare la sarcină nominală	11 daN
Material carcasă	Oțel pur
Capacitate portantă t	0,25 t
Număr șiruri de lanț	1
Capacitate portantă	250 kg

Greutate	3,2 kg
Tip produs	Palan