

**XDLW...SR-D, X500, Dimensiune plăcuță amovibilă: 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	221923 12
GTIN	4059782505896
Clasa articolului	28F

**Descriere****Execuție:**

Plăcuțe amovibile foarte groase cu tăiș Wiper rectificat.

**Notă:**

Valori de referință pentru  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Descriere tehnică**

Dimensiune plăcuță amovibilă	12
Tip	ST900
Cod ISO Plăcuță amovibilă	XDLW120508-SR-D
Rază de programare la $a_{p \max}$	2,5 mm
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	X500
Materialul sculei	Carbura
Avans $f_z$ per dinte	0,3 - 2,5 mm

Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	230 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	170 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	60 m/min	S
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		