



Freză pentru avansuri foarte mari tip 7792VX, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 32/5mm



Date comandă

Numărul de comandă	221900 32/5
GTIN	4059782500723
Clasa articolului	28R

Descriere

Descriere:

Geometria unică a plăcuțelor amovibile, precum și unghiul de așezare al acestora în corpul frezei reduce semnificativ forțele radiale și le dirijează pe direcția axială. Plăcuțe amovibile foarte groase cu 4 tășuri pentru cele mai grele aplicații și o durabilitate ridicată. Freza prezintă avantaje deosebite la prelucrarea frontală și la prelucrarea spațiilor înguste și adânci, fiind totodată recomandată pentru operații de frezare prin pătrundere și finisare împreună cu plăcuță Wiper rectificată.

Descriere tehnică

Ø D ₃	21 mm
Dimensiune plăcuță amovibilă	06
Lungime activă L ₁	40 mm
Lungimea totală L _{ges}	250 mm
Adâncime maximă de așchiere a _{p max}	0,9 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229916 (T7; 0,8 Nm)
Plăcuță amovibilă compatibilă	XD..
Ø tăișului D _c	32 mm
Ø cozii D _s h6	32 mm
Număr de dinți Z	5
Răcire interioară	da

Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	53 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	0,57 grad
Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	20,2 mm
Unghi de reglare κ	10 grad
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurub de strângere	229916
--------------------	--------