

**X.LT..ER-D41, SC6525, Dimensiune plăcuță amovibilă: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	221927 16
GTIN	4059782505926
Clasa articolului	28E

**Descriere****Execuție:**

Plăcuțe amovibile foarte groase cu tăiș Wiper rectificat.

**Notă:**

Valori de referință pentru  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Descriere tehnică**

Tip	ST1400
Dimensiune plăcuță amovibilă	16
Cod ISO Plăcuță amovibilă	XELT160512-ER-D41
Rază de programare la $a_{p \max}$	4,18 mm
Rază la colț	1,2 mm
Categorie	SC6525
Materialul sculei	Carbura
Avans $f_z$ per dinte	0,2 - 2,5 mm

Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	340 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	260 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	210 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	155 m/min	P
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		