

**X.LT...ER-D41, SP6519, Dimensiune plăcuță amovibilă: 09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	221935 09
GTIN	2050002058651
Clasa articolului	28E

Descriere**Execuție:**

Plăcuțe amovibile foarte groase cu tăiș Wiper rectificat.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$.

Descriere tehnică

Dimensiune plăcuță amovibilă	09
Tip	UNI
Cod ISO Plăcuță amovibilă	XDLT090408-ER-D41
Rază de programare la $a_{p \max}$	2,01 mm
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	SP6519
Materialul sculei	Carbura
Avans f_z per dinte	0,3 - 2,5 mm

Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	indicat în anumite condiții	280 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	250 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	185 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	210 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	50 m/min	S
GG(G)	indicat în anumite condiții	220 m/min	K
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		