



Freză pentru avansuri foarte mari tip 7792VX, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 66/5mm



Date comandă

Numărul de comandă	221908 66/5
GTIN	2050002058583
Clasa articolului	28R

Descriere

Descriere:

Geometria unică a plăcuțelor amovibile, precum și unghiul de așezare al acestora în corpul frezei reduce semnificativ forțele radiale și le dirijează pe direcția axială. Plăcuțe amovibile foarte groase cu 4 tășuri pentru cele mai grele aplicații și o durabilitate ridicată. Freza prezintă avantaje deosebite la prelucrarea frontală și la prelucrarea spațiilor înguste și adânci, fiind totodată recomandată pentru operații de frezare prin pătrundere și finisare împreună cu plăcuță Wiper rectificată.

Descriere tehnică

Ø tăişului D_c	66 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229919 (T15; 3,1Nm)
Ø D_3	45 mm
Dimensiune plăcuță amovibilă	12
Lungimea totală L_{ges}	45 mm

Plăcuță amovibilă compatibilă	XD.. 1205
Ø orificiu prindere	27 mm
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p\max}$	2,5 mm
Număr de dinți Z	5
Răcire interioară	da
Frezare circulară a găurii Ø D_{\min}	111 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{\max}	130 mm
Lungime de aşezare cu înclinație α_{\max}	44,3 mm
Unghi de aşezare cu înclinație α_{\max}	0,39 grad
Unghi de reglare κ	12 grad
Fz Helix	0,7
Tip de coadă	cu alezaj
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurub de strângere	229919
--------------------	--------