

**X.LT...ER-D41, SP6519, Dimensiune plăcuță amovibilă: 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	221935 12
GTIN	2050002058668
Clasa articolului	28E

**Descriere****Execuție:**

Plăcuțe amovibile foarte groase cu tăiș Wiper rectificat.

**Notă:**

Valori de referință pentru  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Descriere tehnică**

Dimensiune plăcuță amovibilă	12
Tip	UNI
Cod ISO Plăcuță amovibilă	XDLT120508-ER-D41
Rază de programare la $a_{p \max}$	2,5 mm
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	SP6519
Materialul sculei	Carbura
Avans $f_z$ per dinte	0,3 - 2,5 mm

Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	280 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	250 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	185 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	210 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	50 m/min	S
GG(G)	indicat în anumite condiții	220 m/min	K
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		