



## Freză pentru avansuri foarte mari tip 7792VX, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 160/12mm



### Date comandă

Numărul de comandă	221908 160/12
GTIN	4059782503854
Clasa articolului	28R

### Descriere

#### Descriere:

Geometria unică a plăcuțelor amovibile, precum și unghiul de așezare al acestora în corpul frezei reduce semnificativ forțele radiale și le dirijează pe direcția axială. Plăcuțe amovibile foarte groase cu 4 tășuri pentru cele mai grele aplicații și o durabilitate ridicată. Freza prezintă avantaje deosebite la prelucrarea frontală și la prelucrarea spațiilor înguste și adânci, fiind totodată recomandată pentru operații de frezare prin pătrundere și finisare împreună cu plăcuță Wiper rectificată.

### Descriere tehnică

Șurub pentru plăcuțe amovibile	229920 (TP20; 7,6Nm)
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	3,5 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XE.. 1605
Ø D <sub>3</sub>	133 mm
Dimensiune plăcuță amovibilă	16

Lungimea totală $L_{ges}$	63 mm
$\varnothing$ tăișului $D_c$	160 mm
$\varnothing$ orificiu prindere	50 mm
Număr de dinți Z	12
Răcire interioară	da
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{min}$	293 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{max}$	318 mm
Lungime de așezare cu înclinație $\alpha_{max}$	132,3 mm
Unghi de așezare cu înclinație $\alpha_{max}$	0,15 grad
Unghi de reglare $\kappa$	16 grad
Fz Helix	0,7
Tip de coadă	cu alezaj
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiere

## Accesorii

Șurub de strângere	229920
--------------------	--------