

HOLEX**Mandrină cu bucă elastică ER Forma AD, BT 30 A = 60, pentru dimensiuni de bucă elastice ER: 32****Date comandă**

Numărul de comandă	302747 32
GTIN	4067263015314
Clasa articolului	32A

Descriere**Execuție:**

Conul exterior și cel interior sunt rectificat.

- **Toate cozile sablate fin cu perle de sticlă. Calitatea echilibrării G6,3 / 18000 min⁻¹.**
- **Piuliță de strângere de precizie.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucăle elastice conform **DIN 6499-Forma A și B.**

Livrare:

Inclusiv piuliță de strângere ER.

Accesorii opționale:

Bucă elastică ER Cod 308881 – 309434, cheie de strângere ER Cod 309680– 309745 resp. Cod 613300.

șurub de tragere (AB) Cod 308760 – 308802, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Notă:

Piuliță de strângere recomandată Cod 309580 sau 309610.

Descriere tehnică

Piuliță de strângere ER de schimb	32
Gama de prindere	2 - 20 mm
Lungime activă dimensiune A	60 mm

Cheie de strângere ER	32
Ø exterior D	50 mm
Pentru bucușe elastice tip ER	32
Suport	BT 30 A = 60
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	JIS B6339
Concentricitate	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Mandrină cu bucușă elastică