

**Portsculă forma B2 radială pe stânga, scurtă, Ø cozii d1: 40mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 319017 40     |
| GTIN               | 4067263201144 |
| Clasa articolului  | 32V           |

**Descriere****Execuție:**

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale sunt rectificat.
- Cu duze sferice pentru răcire.

**Aplicație:**

În special pentru prelucrare exterioară.

**Standard:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Descriere tehnică**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| b <sub>2</sub>         | 42,5 mm |
| b <sub>1</sub>         | 85 mm   |
| h <sub>5</sub>         | 32,5 mm |
| h <sub>1</sub>         | 25 mm   |
| h <sub>2</sub>         | 25 mm   |
| Ø cozii d <sub>1</sub> | 40 mm   |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| $l_1$                     | 22 mm            |
| Cod de culoare fixare VDI | VDI 40           |
| $l_2$                     | 44 mm            |
| Forma                     | B                |
| Tip produs                | Portscule tipVDI |